

Zeskantmoer MF DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M22X1,50

Artikelnummer	55160.220.150
Merk	-
UBB	950355596160
UNSPSC	31161727
EAN	8715492336484
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M22
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	934
NEN	1560
NF	E25-401

Technische specificatie

d-D	M22
m	18
P	1.5
s	32

Technische tekening

