

Zeskantmoer MF DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M24X2,00

Artikelnummer	55160.240.200
Merk	-
UBB	950355747557
UNSPSC	31161727
EAN	8715492336507
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-401
NEN	1560
DIN	934

Technische specificatie

d-D	M24
m	19
P	2
s	36

Technische tekening

