



Verzonken schroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 965 A-Z Roestvaststaal (RVS) A4 M1,6X6

Artikelnummer	55302.016.006
Merk	-
UBB	951353127263
UNSPSC	31161504
EAN	8715492341815
PKG. van 1000	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M1.6
Lengte	6 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Pozidriv
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	≈7046-1
DIN	965
NF	≈E25-119-1

Technische specificatie

d-D	M1.6
Thread length (min.)	15
dk(max.)	3
Voldraad als $L \leq$	16
k (max.)	0.96
L (mm)	6
No. kruisgleuf	0
P	0.35

Technische tekening

