

Cilindrische pen DIN 7 m6 Roestvaststaal (RVS) A4 10X12MM



Artikelnummer 55580.100.012

Merk -

UBB 950359506173

UNSPSC 31163203

EAN 8715492349965

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	10 mm
Lengte	12 mm
d1 (m6)	10
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4

Info

Cilindrische pennen worden toegepast om twee of meerdere elementen ten opzichte van elkaar te fixeren. Moet de verbinding vaker gedemonteerd worden, dan is het gebruik van conische pennen vlgs. DIN 1 aan te bevelen. d x L: De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten. Niet alle lengtes (L) zijn DIN genormaliseerd.

Standaarden

BS	≈1804-2
ISO	≈2338
DIN	7

Technische specificatie

c (max.)	1.5
D (mm)	10

Technische tekening

L (mm) 12

r ≈ 10

FABORY

