



Verzonken plaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7982 C-H Roestvaststaal (RVS) A4 ST2,9X32MM

Artikelnummer 55680.029.032

Merk -

UBB 500571524932

UNSPSC 31161507

EAN 8715494109338

PKG. van 1000 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	2.9 mm
Lengte	32 mm
Aandraaivoorziening	Phillips
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadsoort	Plaatschroefdraad

Standaarden

ISO	7050 CH
NF	E25-656
DIN	7982 CH

Technische specificatie

D (mm)	2.9
dk	5.5
k ≈	1.7
L (mm)	32
No. kruisgleuf	1
P	1.1

Technische tekening

