

Verzonken spaanplaat Schroef met Pozidriv kruisgleuf Roestvaststaal (RVS) A4 3,5X25MM

Artikelnummer	55750.035.025
Merk	-
UBB	950350423329
UNSPSC	31161508
EAN	8715492352873
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	3.5 mm
Lengte	25 mm
Aandraaivoorziening	Pozidriv
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort	A4
Technisch	
Info	Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.

Standaarden

Technische specificatie

D (mm)	3.5
dk(max.)	6.9
k (max.)	2.1
L (mm)	25
No. kruisgleuf	2

Technische tekening

