

Verzonken spaanplaat Schroef met freesribben en snijpunt Roestvaststaal (RVS) A4 6X40X24MM



Artikelnummer	55755.060.040
Merk	-
UBB	500634560030
UNSPSC	31162400
EAN	8717077002982
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	6 mm
Lengte	40 mm
Aandraaivoorziening	T-ster
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4

Standaarden

Technische specificatie

b	24
D (mm)	6
dk	12
k	3.6
L (mm)	40
Sleutel	25

Technische tekening

