

Zeskantbout DIN ≈931 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M12X60/50

Artikelnummer 56090.120.060

Merk -

UBB 952351070422

UNSPSC 31161620

EAN 8715492860279

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	60 mm
Klasse	6.6
Kleur	Wit
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Kunststof
Materiaalsoort Technisch	Polyamide (nylon)
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	≈1555
DIN	≈931
ISO	≈4014
NF	≈E25-112
ASME	≈B18.2.3.1M

Technische specificatie

b	50
b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	60
P	1.75
s	19

Technische tekening

