

Zeskanttapbout DIN ≈933 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M8X25

Artikelnummer	56100.080.025
Merk	-
UBB	950351895624
UNSPSC	31161620
EAN	8715492860613
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	25 mm
Klasse	6.6
Kleur	Wit
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Kunststof
Materiaalsoort Technisch	Polyamide (nylon)
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	≈E25-114
ISO	≈4017
DIN	≈933
ASME	≈B18.2.3.1M
NEN	≈1568

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	25
P	1.25
s	13

Technische tekening

