

## Zeskanttapbout DIN ≈933 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M10X25

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 56100.100.025                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 951351747203                  |
| UNSPSC        | 31161620                      |
| EAN           | 8715492860705                 |
| PKG. van 25   | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Diameter                 | M10                    |
| Lengte                   | 25 mm                  |
| Klasse                   | 6.6                    |
| Kleur                    | Wit                    |
| Aandraaivoorziening      | Zeskant                |
| Kopsoort                 | Zeskantkop             |
| Materiaalsoort           | Kunststof              |
| Materiaalsoort Technisch | Polyamide (nylon)      |
| Draadrichting            | Rechts                 |
| Draadsoort               | Metrische schroefdraad |

### Standaarden

|      |             |
|------|-------------|
| DIN  | ≈933        |
| NEN  | ≈1568       |
| NF   | ≈E25-114    |
| ASME | ≈B18.2.3.1M |
| ISO  | ≈4017       |

### Technische specificatie

|        |     |
|--------|-----|
| d-D    | M10 |
| k      | 6.4 |
| L (mm) | 25  |
| P      | 1.5 |
| s      | 17  |

### Technische tekening

