

Zeskanttapbout DIN ≈933 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M12X40

Artikelnummer 56100.120.040

Merk -

UBB 951351753219

UNSPSC 31161620

EAN 8715492860781

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	40 mm
Klasse	6.6
Kleur	Wit
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Kunststof
Materiaalsoort Technisch	Polyamide (nylon)
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	≈4017
ASME	≈B18.2.3.1M
NEN	≈1568
DIN	≈933
NF	≈E25-114

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	40
P	1.75
s	19

Technische tekening

