



DIN ≈912 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M6X20

Artikelnummer	56120.060.020
Merk	-
UBB	955351286641
UNSPSC	31161605
EAN	8715493538207
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	20 mm
Klasse	6.6
Kleur	Wit
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Kunststof
Materiaalsoort Technisch	Polyamide (nylon)
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	≈1241
DIN	≈912
ISO	≈4762
BS	≈4168-1
ASME	≈B18.3.1M
NF	≈E25-125

Technische specificatie

d-D	M6
dk(max.)	10
k (max.)	6
L (mm)	20
P	1
s	5

Technische tekening

