



DIN ≈912 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M6X30

Artikelnummer	56120.060.030
Merk	-
UBB	955351286807
UNSPSC	31161605
EAN	8715493538221
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	30 mm
Klasse	6.6
Kleur	Wit
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Kunststof
Materiaalsoort Technisch	Polyamide (nylon)
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	≈912
BS	≈4168-1
NF	≈E25-125
ISO	≈4762
NEN	≈1241
ASME	≈B18.3.1M

Technische specificatie

d-D	M6
dk(max.)	10
k (max.)	6
L (mm)	30
P	1
s	5

Technische tekening

