



DIN ≈912 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M8X16

Artikelnummer	56120.080.016
Merk	-
UBB	955351287144
UNSPSC	31161605
EAN	8715493538252
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	16 mm
Klasse	6.6
Kleur	Wit
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Kunststof
Materiaalsoort Technisch	Polyamide (nylon)
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	≈E25-125
BS	≈4168-1
DIN	≈912
ISO	≈4762
NEN	≈1241
ASME	≈B18.3.1M

Technische specificatie

d-D	M8
dk(max.)	13
k (max.)	8
L (mm)	16
P	1.25
s	6

Technische tekening

