



DIN ≈912 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M8X60

Artikelnummer	56120.080.060
Merk	-
UBB	955351287714
UNSPSC	31161605
EAN	8715493538313
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	60 mm
Klasse	6.6
Kleur	Wit
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Kunststof
Materiaalsoort Technisch	Polyamide (nylon)
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	≈E25-125
DIN	≈912
BS	≈4168-1
ISO	≈4762
ASME	≈B18.3.1M
NEN	≈1241

Technische specificatie

d-D	M8
dk(max.)	13
k (max.)	8
L (mm)	60
P	1.25
s	6

Technische tekening

