

DIN ≈912 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M10X25



Artikelnummer	56120.100.025
Merk	-
UBB	955351287979
UNSPSC	31161605
EAN	8715493538337
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	25 mm
Klasse	6.6
Kleur	Wit
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Kunststof
Materiaalsoort Technisch	Polyamide (nylon)
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	≈912
NF	≈E25-125
BS	≈4168-1
NEN	≈1241
ISO	≈4762
ASME	≈B18.3.1M

Technische specificatie

d-D	M10
dk(max.)	16
k (max.)	10
L (mm)	25
P	1.5
s	8

Technische tekening

