

DIN ≈912 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M10X60



Artikelnummer	56120.100.060
Merk	-
UBB	955351288134
UNSPSC	31161605
EAN	8715493538351
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	60 mm
Klasse	6.6
Kleur	Wit
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Kunststof
Materiaalsoort Technisch	Polyamide (nylon)
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	≈4762
NF	≈E25-125
BS	≈4168-1
ASME	≈B18.3.1M
DIN	≈912
NEN	≈1241

Technische specificatie

d-D	M10
dk(max.)	16
k (max.)	10
L (mm)	60
P	1.5
s	8

Technische tekening

