

## Stelschroef met binnenzeskant en nylon tap (drukschroef) Staal Blank 5.8 M5X16



|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 56949.050.016                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 953351952932                  |
| UNSPSC        | 31161518                      |
| EAN           | 8715492872357                 |
| PKG. van 25   | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Diameter             | M5                     |
| Lengte               | 16 mm                  |
| Klasse               | 5.8                    |
| Aandraaivoorziening  | Binnenzeskant          |
| Materiaalsoort       | Staal                  |
| Draadrichting        | Rechts                 |
| Point                | Nylon tap              |
| Oppervlaktebedekking | Blank                  |
| Draadsoort           | Metrische schroefdraad |

**Info** Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting. Deze stelschroeven met nylon tap zijn toepasbaar voor het aandrukken, zonder beschadigingen, van o.a. draadstangen, assen en artikelen met een oppervlaktebedekking.

### Standaarden

## Technische specificatie

|        |     |
|--------|-----|
| d-D    | M5  |
| d2     | 3   |
| L (mm) | 16  |
| P      | 0.8 |
| s      | 2.5 |

## Technische tekening

