


Stelschroef met binnenzeskant en nylon tap (drukschroef) Staal Blank 5.8 M8X20



Artikelnummer	56949.080.020
Merk	-
UBB	953351953500
UNSPSC	31161518
EAN	8715492872425
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	20 mm
Klasse	5.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Point	Nylon tap
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting. Deze stelschroeven met nylon tap zijn toepasbaar voor het aandrukken, zonder beschadigingen, van o.a. draadstangen, assen en artikelen met een oppervlaktebedekking.

Standaarden

Technische specificatie

d-D	M8
d2	5.5
L (mm)	20
P	1.25
s	4

Technische tekening

