

Stelschroef met binnenzeskant en nylon tap (drukschroef) Staal Blank 5.8 M10X26,9



Artikelnummer	56949.100.026
Merk	-
UBB	955351312967
UNSPSC	31161518
EAN	8715493751057
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	26.9 mm
Klasse	5.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Point	Nylon tap
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

Info

Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting. Deze stelschroeven met nylon tap zijn toepasbaar voor het aandrukken, zonder beschadigingen, van o.a. draadstangen, assen en artikelen met een oppervlaktebedekking.

Technische specificatie

d-D	M10
d2	7
L (mm)	26.9
P	1.5
s	5

Technische tekening

