

Dormer Machinetap EP016H DIN 371 N/A HSSE Stoomontlaten M3



Artikelnummer	5K839860
Merk	-
UBB	500635710097
UNSPSC	23241615
EAN	7320760136126
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Uitvoering	Machinetap
Schroefdraadlengte	10
Totale lengte	56
Schachtdiameter	3.5
Type schroefdraad	Metrisch
Snijlengte	10
Spoed schroefdraad	0.5
Aantal snijmessen	3
Snijmateriaal	HSS-E
Sleutelvierkant	1.8

Standaarden