

FISCHER Doorsteekanker Staal Elektrolytisch verzinkt FAZII8/10



Artikelnummer	63323.080.010
Merk	-
UBB	500504260430
UNSPSC	31162101
EAN	4006209948712
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Materiaalsoort	Staal
Approval	ETA Option 1
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Type nr.	FAZ II

Info

do= Boordiameter.Min.
td= Aanbevolen boordiepte.hef= Effectieve verankeringsdiepte.tfix= Nuttige lengte.s = Sleutelwijdte.kN = Belasting in kN.De toelaatbare belasting geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij gescheurd beton (trekzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor $\gamma_f = 1,4$ en indien de Scr, N en Ccr, N niet onderschreden worden.Bij de definitieve berekening moet de

Standaarden

FABORY

complete Europese
Technische
Goedkeuring (ETA)
in acht worden
genomen, deze is
ook op aanvraag
verkrijgbaar.

Technische specificatie

d-D	M8
do	8
hef	45
kN	2.4
L (mm)	77
Min. td	75
Ring ø	16
s	13
tfix	10
Type	FAZII8/10

Technische tekening

