

FISCHER Doorsteekanker Staal Elektrolytisch verzinkt FAZII10/100



Artikelnummer	63323.100.100
Merk	-
UBB	500504261420
UNSPSC	31162101
EAN	4006209949863
PKG. van 20	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Materiaalsoort	Staal
Approval	ETA Option 1
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Type nr.	FAZ II

Info

do= Boordiameter.Min.
td= Aanbevolen boordiepte.hef= Effectieve verankeringsdiepte.tfix= Nuttige lengte.s = Sleutelwijdte.kN = Belasting in kN.De toelaatbare belasting geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij gescheurd beton (trekzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor $\gamma_f = 1,4$ en indien de Scr, N en Ccr, N niet onderschreden worden.Bij de definitieve berekening moet de

Standaarden

FABORY

complete Europese
Technische
Goedkeuring (ETA)
in acht worden
genomen, deze is
ook op aanvraag
verkrijgbaar.

Technische specificatie

d-D	M10
do	10
hef	60
kN	4.3
L (mm)	185
Min. td	180
Ring ø	20
s	17
tfix	100
Type	FAZII10/100

Technische tekening

