


FISCHER Buitendraadanker Staal Elektrolytisch verzinkt FZA 18X80 M12/25



Artikelnummer	63445.180.080
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	950372063723
-----	--------------

UNSPSC	31162101
--------	----------

EAN	4006209607213
-----	---------------

PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen
-------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	M12
----------	-----

Materiaalsoort	Staal
----------------	-------

Approval	ETA Option 1
----------	--------------

Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
----------------------	-------------------------

Draadsoort	Metrische schroefdraad
------------	------------------------

Type nr.	FZA
----------	-----

Info	Tinst = Aandraaimoment in Nm Uiterst geschikt voor montage in trekzones! De toelaatbare belasting geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij gescheurd beton (trekzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor $\gamma_f = 1,4$. Bij reductie op hart- en randafstand dient de kracht opnieuw berekend te worden met behulp van berekeningssoftware of technisch
------	--

Standaarden

handboek, deze zijn op aanvraag verkrijgbaar. Bij de definitieve berekening moet de complete Europese Technische Goedkeuring (ETA) in acht worden genomen, deze is ook op aanvraag verkrijgbaar.

Technische specificatie

Beton $\geq$ C20/25	9.5
d-D	M12
Verankeringsdiepte	80
Boor $\varnothing$ (type FZUB)	18
Nuttige lengte (max.)	25
Tinst	60
Type	FZA 18X80 M12/25

Technische tekening

