

## Betonschroef verzonken type BT Staal Elektrolytisch verzinkt 10X60MM



Artikelnummer 70564.100.060

Merk -

UBB 500679569094

UNSPSC 31162101

EAN 5054905027100

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Diameter 10 mm

Lengte 60 mm

Materiaalsoort Staal

Approval ETA Option 1

Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt

Type nr. BT

Info d = Boordiameter.Nrec = Aanbevolen belasting in kN voor ongescheurd beton.s = Sleutelwijdte.tfix = Nuttige lengte.

### Standaarden

### Technische specificatie

D (mm) 10

dk 24.5

L (mm) 60

Nrec 2.6

s 6

tfix 5

### Technische tekening

