



Zelfdraadsnijdende schroefdraadbus type 307/308 Staal Elektrolytisch verzinkt 307 M12X12

Artikelnummer	71752.120.012
Merk	-
UBB	500693875584
UNSPSC	31162802
EAN	8717077789708
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

d ₁	M12
Lengte (L) (mm)	12
Remarks	Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.
Aanvullende informatie	307
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Type no.	307

Standaarden

Technische specificatie

d ₂	16
Boordiepte (min.)	15
P (d ₁)	1.75
P (d ₂)	1.75

Technische tekening

