



V-COIL Schroefdraad reparatieset M Rapid Roestvaststaal (RVS) A2 M3X0,50X4,5

Artikelnummer 71788.030.050

Merk -

UBB 500617015093

UNSPSC 31162802

EAN 4022835043058

PKG. van 1 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	4.5 mm
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Info	Inhoud:IndraaigereedschapAfbreekgereedschapMachinetapBoorBithouderRoe A2 inzetschroefdraad volgens DIN 8140: M2,5 t/m M10 - 10 stuks / M12 - 6 stuks.

Standaarden

Technische specificatie

d-D	M3
L (mm)	4.5
P	0.5