



M10X60

Artikelnummer	79617FIS
Merk	-
UBB	500616854542
UNSPSC	31162905
EAN	4006209796177
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Lengte (L) (mm)	54
Diameter (d-D)	M10
Aandraaimoment (Nm)	25

Remarks	<p>Hamerkopbout voor alle standaard railprofielen met 15 en 17 mm sleufbreedte.</p> <p>Voordelen: Snelle, gemakkelijke en effectieve installatie.</p> <p>Minder individuele onderdelen dan bij gebruikelijke bevestigingen.</p> <p>Gemakkelijk uit te richten in de rail. Als verbindingselement tussen: Dragende montagerailconstructies en pijpbeugels.</p> <p>Wandrailconsoles en pijpbeugels.</p>
---------	---

Standaarden

Technische specificatie

Technische tekening

