



Metabo Vijlmachines DBF 457

Artikelnummer	7H131908
Merk	-
UBB	500658582555
UNSPSC	42272202
EAN	4007430245816
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Bandlengte	457
Toerental	175
Max. bedrijfsdruk	6.2
Bedrijfsdruk	6.2
Breedte band	13
Luchtingang apparaatzijdig	R 1/4"
Model	DBF 457
Type	BH_NF_inh_03_EN

Standaarden