

Dormer Machinetap EP016H DIN 371 N/A HSSE Stoomontlaten M10



Artikelnummer	7R264641
Merk	-
UBB	500635712499
UNSPSC	23241615
EAN	7320760136249
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Uitvoering	Machinetap
Schroefdraadlengte	6
Totale lengte	100
Schachtdiameter	10
Type schroefdraad	Metrisch
Snijlengte	6
Spoed schroefdraad	1.5
Aantal snijmessen	3
Snijmateriaal	HSS-E
Sleutelvierkant	8

Standaarden