

Bout voor T-gleuf DIN 787 80838



Artikelnummer	80838AMF
Merk	-
UBB	500617914683
UNSPSC	31161611
EAN	4020772080839
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Lengte	63
Draadmaat (metrisch)	10
Met moer	Ja

Info For sizes of T-slots, see DIN 650.

Standaarden

ISO	299
NF	E21-301
DIN	787

Technische specificatie

Technische tekening

