



Loctite 401 SNELLYM TUBE Snellijm

Artikelnummer	90016.000.125
Merk	-
UBB	205888524324
UNSPSC	85214003
EAN	5010266310619
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Inhoud	3
Kleur	Kleurloos
Verpakking	Tube
Max. temperatuur	80
Transparant	Ja
Fysieke vorm	Vloeistof
Smelttemperatuur	-40 °C tot +80 °C
Netto gewicht	3

Standaarden