

## Swiss Tech Radiusfrees 2 snijder DIN 327 Long Cobalt HSS Ongecoat 8,0MM



Artikelnummer	9J558611
Merk	-
UBB	500650072423
UNSPSC	27110000
EAN	5036140287952
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Spiraallengte	19
Aantal snijders	2
Schachtdiametertolerantie	h6
Wijze van koeling	External
Basismateriaal	Cobalt HSS
Materiaal kwaliteit	M42
Snijdiameter	8
Met centersnijder	Centre Cutting
Verlengde nek	Standard Neck
Length type	Long
Toepassing frees	High Feed Milling
Toepassing materiaal	Aerospace Alloys, Alloy Steel, Aluminium, Aluminium Alloys, Brass, Bronze, Cast Iron, Copper, Nonferrous Metals, Stainless Steel, Steel
Richting spiraal	Right
Snijdiameter tolerantie	e8
Aantal snijkanten	1
Coating	Ongecoat
Snijrichting	Rechtssnijdend
Totale lengte (mm)	88

### Standaarden

DIN	Dimensions to DIN 844. Plain shank to DIN 1835A.
-----	--

Schachtafmeting 10

Schachttype Threaded

**FABORY**