

Swiss Tech Spiebaanfrees 2 snijder Regular Cobalt HSS Peak Power 5MM




Artikelnummer	9J661277
Merk	-
UBB	500650106429
UNSPSC	27110000
EAN	5036140288300
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Spiraallengte	8
Aantal snijders	2
Schachtdiametertolerantie	h6
Wijze van koeling	External
Basismateriaal	Cobalt HSS
Materiaal kwaliteit	M35
Snijdiameter	5
Met centersnijder	Centre cutting
Verlengde nek	Standard Neck
Length type	Regular
Toepassing frees	Slotting, Profiling, Semi-finishing, Finishing
Toepassing materiaal	Carbon Steel, Alloy Steel, Copper, Cast Iron, Stainless Steel
Richting spiraal	Right
Snijdiameter tolerantie	e8
Aantal snijkanten	1
Freestype	Slot Drill
Coating	Peak Power
Snijrichting	Rechtssnijdend
Groefprofiel	Helical

Standaarden

DIN 844, 1835B



Spiraalhoek	30
Totale lengte (mm)	52
Schachtafmeting	6
Schachttype	Weldon Flat