



RR RATELSLEUTEL RRW-2404 1/2 68NM

Artikelnummer	E2077.000.115
Merk	-
UBB	500504319517
UNSPSC	27111753
EAN	8717981000609
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Max. bedrijfsdruk	6.3
Gereedschapopname	1/2 inch
Nullasttoerental	150
Luchtingang apparaatzijdig	R 1/4"
Max. losdraaimoment	68
Rateluitvoering	Ja
Max. draadmaat (metrisch)	12
Benodigde luchthoeveelheid	360

Standaarden