



Kabelschaar lengte 165 mm meercomponenten mantels KNIPEX

Artikelnummer	K1161.210.165
Merk	-
UBB	419106010400
UNSPSC	44121618
EAN	4003773029182
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Geschikt voor max. 15
kabeldiameter

Max. 50
kabeldoorsnede

Geschikt voor Nee
staaldraadomvlechting

Totale lengte 165

Uitvoering/bediening Mechanisch,
eenhand

Geschikt voor Nee
massieve geleider

Geschikt voor Ja
meerdraads geleider

Greepuitvoering Overig

Standaarden