



Kabelschaar lengte 165 mm hoofd verchroomd VDE meercomponenten mantels vorm 1 KN

Artikelnummer	K1161.610.165
Merk	-
UBB	240106093521
UNSPSC	44121618
EAN	4003773039648
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Geschikt voor max. kabeldiameter	15
Geïsoleerd	Ja
Max. kabeldoorsnede	50
Geschikt voor staaldraadomvlechting	Nee
Totale lengte	165
Uitvoering/bediening	Mechanisch, eenhand
Geïsoleerd 1000 V	Ja
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Greepuitvoering	Overig
VDE getest	Ja

Standaarden