



Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASTM A193/A194 Staal Blank DUREHETE 1055 1.7729 5/8X130 (5.1/8)

Artikelnummer PIMKK158130

Merk -

UBB

UNSPSC

EAN

PKG. van 1 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	5/8 Inch
Lengte	130 mm
Klasse	DUREHETE 1055 1.7729
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Blank

Info De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.

Standaarden

ASTM A193/A194

Technische specificatie

L (mm) 130

Technische tekening

