



RODA BOORMACHINE RC208RA 10 MM

Artikelnummer	R5010.000.070
Merk	-
UBB	500570290634
UNSPSC	27112713
EAN	8717659118834
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Spanwijdte boorhouder	10 - 10
Nullasttoerental	1400
Luchtingang apparaatzijdig	R 1/4"
Benodigde luchthoeveelheid	186

Standaarden