



Staaldraadborstel d. 100 mm draaddikte 0,3 mm staal 10 mm 12500 min⁻¹ OSBORN

Artikelnummer	S3521.512.007
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	500504764027
-----	--------------

UNSPSC	27111907
--------	----------

EAN	4013349456564
-----	---------------

PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen
------------	-------------------------------

Technische parameters

Uitvoering	Penseelkop
------------	------------

Max. toerental	12500
----------------	-------

Materiaal	Staal
-----------	-------

Diameter borstel	100
------------------	-----

Standaarden