



Cilinderschroef met binnenzeskant UNF 1960 serie ASME ≈B18.3 (1960) Staal legering ASTM A574 Rechts Blank A574 5/16-24X5 Inch

Artikel nummer	U07040.031.0500
Merk	-
UBB	500620971969
UNSPSC	31161605
EAN	8717077363885
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Remarks	De mechanische eigenschappen komen overeen met sterkteklasse 12.9 vlg. DIN ISO 898-1. Overige eigenschappen vlg. ASTM A574. Het merken van deze schroeven is niet verplicht. LET OP: omdat de productnorm de schroefdraadtolerantie 3A voorschrijft voor diameters tot 1 inch, kan bij het verzinken de schroefdraadpassing in het gedrang komen.
Klasse	A574
Diameter (Inch)	5/16
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop

Standaarden

ASME ≈B18.3 (1960)

Lengte (inch)	5 Inch
Materiaal­soort	Staal legering
Materiaal­soort Technisch	ASTM A574
Draad­richting	Rechts
TPI	24
Oppervlak­te­bedek­king	Blank
Draad­soort	Unified National Fine
Info	ft = voldraad

Technische specificatie

L_T (min.)	1.12
Gangen per Inch	24
A	0,469
J	1/4
H	0.312

Technische tekening

