



## Cilinderschroef met binnenzeskant UNF 1960 serie ASME B18.3 Staal legering ASTM A574 Blank 3/8-24X1 Inch ft

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | U07040.037.0100               |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 500620972611                  |
| UNSPSC        | 31161605                      |
| EAN           | 8717077363953                 |
| PKG. van 50   | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Diameter                 | 3/8 Inch              |
| Lengte                   | 1 Inch                |
| Aandraaivoorziening      | Binnenzeskant         |
| Kopsoort                 | Cilinderkop           |
| Materiaalsoort           | Staal legering        |
| Materiaalsoort Technisch | ASTM A574             |
| Draadrichting            | Rechts                |
| Oppervlaktebedekking     | Blank                 |
| Draadsoort               | Unified National Fine |

#### Info

Markering volgens ASTM A574 met alleen het identificatiemerk van de fabrikant. Let op: omdat de productnorm de schroefdraadtolerantie 3A voorschrijft voor diameters tot 1 inch, kan bij het verzinken de schroefdraadpassing in het gedrang komen. Waarschuwing:

### Standaarden

|      |       |
|------|-------|
| ASME | B18.3 |
|------|-------|

bij het elektrolytisch  
behandelen van  
deze producten  
bestaat er  
gevaar voor het  
optreden van  
waterstofbrosheid.ft  
= voldraad

## Technische specificatie

|                 |        |
|-----------------|--------|
| A               | 0.562  |
| H               | 0.375  |
| J               | 0.3125 |
| LT(min.)        | 1.25   |
| Gangen per Inch | 24     |

## Technische tekening

