



Verzonken schroef met binnenzeskant UNC ASME B18.3 Staal legering ASTM F835 Blank #2-56X3/4

Artikelnummer	U07410.008.0075
Merk	-
UBB	500621010890
UNSPSC	31161518
EAN	8717077365780
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	NO.2
Lengte	3/4 Inch
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal legering
Materiaalsoort Technisch	ASTM F835
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Unified National Coarse

Info

ft = voldraadDe ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven.LET OP: omdat de productnorm de schroefdraadtolerantie 3A voorschrijft voor diameters tot 1 Inch, kan bij het verzinken de schroefdraadpassing

Standaarden

ASME	B18.3
------	-------

FABORY in het gedrang
komen.

Technische specificatie

A	0.197
H	0.064
J	0.05
LT(min.)	0.62
Gangen per Inch	56

Technische tekening

