



Verzonken schroef met binnenzeskant UNC ASME ≈B18.3 Staal legering ASTM F835 Rechts Blank F835 1/2-13X1.3/8 ft

Artikel nummer	U07410.050.0137
Merk	-
UBB	500621025583
UNSPSC	31161518
EAN	8717077367258
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Remarks	De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven. LET OP: omdat de productnorm de schroefdraadtolerantie 3A voorschrijft voor diameters tot 1 Inch, kan bij het verzinken de schroefdraadpassing in het gedrang komen.
Klasse	F835
Diameter (Inch)	1/2
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Verzonkenkop
Lengte (inch)	1.3/8
Materiaalsoort	Staal legering
Materiaalsoort Technisch	ASTM F835
Draadrichting	Rechts
TPI	13

Standaarden

BS	≈2470
ASME	≈B18.3

Oppervlaktebedekking Blank

Draadsoort **FABURY** Unified National
OF COURSE Coarse
SETTING THE STANDARD

Info ft = voldraad

Technische specificatie

H	0.251
L _T (min.)	1.5
J	5/16
A	0.938
Gangen per Inch	13

Technische tekening

