



Verzonken schroef met binnenzeskant UNC ASME B18.3 Staal legering ASTM F835 Blank 1/2-13X3 Inch

Artikelnummer	U07410.050.0300
Merk	-
UBB	500621026243
UNSPSC	31161518
EAN	8717077367326
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	1/2 Inch
Lengte	3 Inch
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal legering
Materiaalsoort Technisch	ASTM F835
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Unified National Coarse

Standaarden

ASME	B18.3
------	-------

Info

ft = voldraadDe ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven.LET OP: omdat de productnorm de schroefdraadtolerantie 3A voorschrijft voor diameters tot 1 Inch, kan bij het verzinken de schroefdraadpassing

FABORY in het gedrang
komen.

Technische specificatie

A	0.938
H	0.251
J	0.3125
LT(min.)	1.5
Gangen per Inch	13

Technische tekening

