



## Verzonken schroef met binnenzeskant UNC ASME B18.3 Staal legering ASTM F835 Blank 1/2-13X5.1/2

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | U07410.050.0550               |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 500621026813                  |
| UNSPSC        | 31161518                      |
| EAN           | 8717077367388                 |
| PKG. van 5    | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Diameter                 | 1/2 Inch                |
| Lengte                   | 5.1/2 Inch              |
| Aandraaivoorziening      | Binnenzeskant           |
| Kopsoort                 | Verzonkenkop            |
| Materiaalsoort           | Staal legering          |
| Materiaalsoort Technisch | ASTM F835               |
| Draadrichting            | Rechts                  |
| Oppervlaktebedekking     | Blank                   |
| Draadsoort               | Unified National Coarse |

### Standaarden

|      |       |
|------|-------|
| ASME | B18.3 |
|------|-------|

Info

ft = voldraadDe ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven.LET OP: omdat de productnorm de schroefdraadtolerantie 3A voorschrijft voor diameters tot 1 Inch, kan bij het verzinken de schroefdraadpassing

**FABORY** in het gedrang  
komen.

## Technische specificatie

|                 |        |
|-----------------|--------|
| A               | 0.938  |
| H               | 0.251  |
| J               | 0.3125 |
| LT(min.)        | 1.5    |
| Gangen per Inch | 13     |

## Technische tekening

