

Zeskant mastbout UNC overmaats ASME B18.2.1 Low carbon steel ASTM A394 Thermisch verzinkt Type 0 overmaats 3/4-10X1.1/2

Artikelnummer	U08440.075.0150
Merk	-
UBB	500626003049
UNSPSC	31162400
EAN	8715492856111
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	3/4 Inch
Lengte	1.1/2 Inch
Klasse	Type 0
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Low carbon steel
Materiaalsoort Technisch	ASTM A394
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Unified National Coarse

Standaarden

ASME	B18.2.1
------	---------

Info	Thermisch verzinkte (tap-)bouten met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 2A vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij daarom NIET in standaard moeren
------	---

en tapgaten met
tolerantieklasse
2B. Passende
moeren zijn
overmaats getapt
volgens ASTM
A563overmaats

Technische specificatie

F	1.125
H	0.5
LT(min.): L6 Inch	2
LT(min.): L≤6 Inch	1.75
TPI	10

Technische tekening

