

Passchroef (cilinderschroef met binnenzeskant, dikke schacht en draagrand) UNC ASME B18.3 Roestvaststaal (RVS) A2 (AISI 304/18-8) Rechts (5/16-18)3/8X1.1/2



Artikel nummer	U51044.037.0150
Merk	-
UBB	500624177662
UNSPSC	31161605
EAN	
PKG. van 2	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Lengte (inch)	1.1/2
Remarks	De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven. Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9. Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door alleen de staalsoort te vermelden en de sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens.

Standaarden

BS	2470
ASME	B18.3

Dus A2-70 → A2.
 De oude en nieuwe
 aanduidingen
 kunnen nog enige
 tijd naast elkaar
 blijven voorkomen.

D	3/8
D ₁	5/16-18
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cylindrisch, gekarteld
Materiaalsoort	Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch	A2 (AISI 304/18-8)
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Unified National Coarse

Technische specificatie

E	0.500
J	3/16
H (max.)	0.250
A (max.)	0.562
D (max.)	0,3730
Gangen per Inch	18
D (min.)	0,3710

Technische tekening

