



Cilinderschroef met binnenzeskant UNC 1960 serie ASME B18.3 Roestvaststaal (RVS) ASTM F837 304 CW / CW1 3/4-10X2 Inch ft

Artikelnummer	U51050.075.0200
Merk	-
UBB	500621305183
UNSPSC	31161605
EAN	8717077390843
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	3/4 Inch
Lengte	2 Inch
Klasse	CW / CW1
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	ASTM F837 304
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Unified National Coarse
Info	ft = voldraad

Standaarden

ASME	B18.3
------	-------

Technische specificatie

A	1.125
H	0.75
J	0.625
LT(min.)	2
Gangen per Inch	10

Technische tekening

