



Draadstang UNC diverse lengtes ASME B18.31.3 Roestvaststaal (RVS) ASTM F593 304 CW1 ($d \leq 5/8$) / CW2 ($d 5/8$) 1/4-20X12

Artikelnummer	U51070.025.9999
Merk	-
UBB	500621496255
UNSPSC	31161618
EAN	8715492919588
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	1/4 Inch
Lengte	12 ft
Klasse	CW1 ($d \leq 5/8$) / CW2 ($d 5/8$)
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	ASTM F593 304
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Unified National Coarse
Gangen per Inch	20

Standaarden

ASME	B18.31.3
------	----------

Technische specificatie

Technische tekening

